

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile con occhielli 200 kg, 36x24G, Altezza montato: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	998278 150
GTIN	4067263111689
Classe articolo	91R

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 150 mm. Senza fori per divisorii fessurati. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con occhielli sulla parte anteriore e posteriore per il fissaggio di cinghie di fissaggio, ad esempio. Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, impostazione container.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide e occhielli.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassetterie per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza montato	150 mm
Campo d'impiego	Impostazione container
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Numero di occhielli	4
Superficie utile dei cassetti in G	36x24

Larghezza utile in G	36
Profondità utile in G	24
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	600 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile