

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile con occhielli 200 kg, 36×20G, Altezza montato: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	998274 150
GTIN	4067263111641
Classe articolo	91R

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 150 mm. Senza fori per divisori fessurati. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con occhielli sulla parte anteriore e posteriore per il fissaggio di cinghie di fissaggio, ad esempio. Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, impostazione container.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide e occhielli.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.

Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Impostazione container
Altezza montato	150 mm
Numero di occhielli	4
Larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassetti in G	36×20

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile in G	20
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	500 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile