


Inserto KOMET® Unisix®, BK6425, Codice modello W29: 34-000

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236771 34-000 |
| GTIN | 4047109225428 |
| Classe articolo | 24T |

Descrizione
Per :

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Modello: ST900; INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 06T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,15 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Descrizione | 34-000 |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,15 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 |
| Tipo | BK6425 |
| Modello | ST900; INOX |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserto per foratura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 300 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 250 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 225 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 200 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 120 m/min | M |
| a umido max. | idoneo | | |