

Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	22 mm
Sottopiacchetta	259031 33
Inserto adatto	TN.. 2204..
Spina	259049 2
Set di viti	259023 2
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2525M22
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Staffa di fissaggio	259038 13
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottopiacchetta Modello 33	259031 33
Staffa di fissaggio Modello 13	259038 13
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Spina Modello 2	259049 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500