



Portainseri con bloccaggio HOLEX Pro, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2525M09
Lunghezza della testina L ₁	19 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Norma	Norma interna
Dimensione codolo	25 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico Modello TX15	659950 TX15