

**Portainseri con bloccaggio HOLEX Pro, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento mirato sul tagliente.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	11 mm
Normativa	Norma interna
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269028 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K11
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20,5 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico Modello TX15	659950 TX15