



Portainseri con bloccaggio HOLEX Pro, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	125 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020K11
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico Modello TX15	659950 TX15
Giraviti dinamometrico Modello TX8	659950 TX8