



per inserti SD.. SVJC 93°, a destra, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrificante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2525M11
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	11 mm
Normativa	Norma interna
Lunghezza complessiva L	150 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico Modello TX15	659950 TX15
Giraviti dinamometrico Modello TX8	659950 TX8