



Portainseri con bloccaggio HOLEX Pro, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020K11
Norma	Norma interna
Dimensione codolo	20 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Misura inserto	11 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico Modello TX15	659950 TX15
Giraviti dinamometrico Modello TX8	659950 TX8