



Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 5L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338425 5L
GTIN	4067263109723
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Prolunga L ₂	70 mm
Prolunga K ₂	6,2 mm
Ø Prolunga D ₃	8 mm
Prolunga L ₃	230 mm
Per Ø codolo filettato d ₂	7 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M9 – M10

Per \varnothing nominale filettatura d₁ DIN 371

M7

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice