

Garant**Mandrino portautensili con codolo Weldon, PSC 32 corto, Ø di serraggio D1: 6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308496 6
GTIN	4067263110002
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Nota:

Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 32, PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.
Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	45 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø Esterno D	25 mm
Adattatore	PSC 32 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino