

Garant

Mandrino a pinza ER, PSC 32 corto, Per pinze di serraggio ER: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308512 20
GTIN	4067263110132
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499, Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Campo di serraggio	1 - 13 mm
Per pinze di serraggio ER	20
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610	20
Ø Esterno D	34 mm
Adattatore	PSC 32 corto
Norma attacco	ISO 26623-1

Scheda tecnica

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza