

Garant**Mandrino a pinza ER, HSK-E 50 corto, Per pinze di serraggio ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	305155 25
GTIN	4067263110293
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Foro passante allargato (senza vite di regolazione).**
- **Superfici funzionali HSK lavorate.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

Nota:

Senza foro Balluffchip / RFID.

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	25
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Adattatore	HSK-E 50 corto
Norma attacco	ISO 12164-1

Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-6
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza