

Imbragatura viola 1000 kg, Lunghezza utile: 1,5m**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 086240 1,5 |
| GTIN | 4049924500100 |
| Classe articolo | 08Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza utile | 1,5 m |
| Circonferenza | 3 m |
| Larghezza nastri | 46 mm |
| Carico massimo semplice diretto WLL | 1000 kg |
| Portata semplice con nodo WLL | 1000 kg |
| Portata doppia WLL fino a 7° | 2000 kg |
| Portata doppia WLL 7° – 45° | 1400 kg |
| Portata doppia WLL 45° – 60° | 1020 kg |
| Tipo di prodotto | Cinghia di sollevamento |

