

**Inserto KOMET® Unisix®, BK72, Codice modello W29: 34-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236830 34-010
GTIN	4047109059009
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: ST1400

Codice ISO Inserto: WOEX 06T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,15 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	34-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,15 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304
Tipo	BK72
Modello	ST1400
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		