



Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 6L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338435 6L
GTIN	4067263110361
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 374/376	M11
\varnothing Prolunga D_3	8 mm
Prolunga L_3	230 mm
\varnothing Prolunga D_4	13 mm
Prolunga K_2	6,2 mm
Prolunga L_2	80 mm

Per lunghezza dello stelo l_1	30 mm
Per \varnothing codolo filettato d_2	8 mm
Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 371	M8
Per quadro K_1	6,2 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice