



Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338435 10 |
| GTIN | 4067263110439 |
| Classe articolo | 32H |

Descrizione

Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------|
| Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 374/376 | M16 |
| Prolunga L_3 | 130 mm |
| Per lunghezza dello stelo l_1 | 36 mm |
| \varnothing Prolunga D_4 | 18 mm |
| Prolunga L_2 | 90 mm |
| \varnothing Prolunga D_3 | 12 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Per quadro K ₁ | 9 mm |
| Per Ø codolo filettato d ₂ | 12 mm |
| Prolunga K ₂ | 9 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |