



Pinza a becchi corti diritti per elettronica, piegata a 45°, Lunghezza complessiva: 145mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	727193 145
GTIN	4003773039396
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

Impugnatura con rivestimento in multicomponente.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d'olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	145 mm
Lunghezza griffe	35 mm
Larghezza della testa	12 mm
Forma delle ganasce	a punta, piegata a 45°

Scheda tecnica

Norma	DIN ISO 9655
Esecuzione ganasce	interno liscio rettificato
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio per cuscinetto a sfere
Superficie	con finitura a specchio
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza a becchi mezzotondi