



## Stazione di saldatura, Denominazione originale prodotto: ICON1MK2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Classe articolo	04K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Postazioni a temperatura costante con trasformatore toroidale in ceramica e punte Ersadur decapate internamente (esatto controllo della temperatura).

082301 - Stazione di saldatura digitale, con saldatore ultraleggero ed ergonomico. Ingombro ridotto (145x80mm). Tre temperature fisse e regolabili da 150° a 1450°. Livelli di energia impostabili. Modalità automatica di standby e spegnimento. Disponibilità di punte con geometrie adatte per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura. Stazione di saldatura multifunzionale ad alte prestazioni, impostabile tramite scheda memoria microSD. Gestione intelligente dell'alimentazione per gli strumenti collegati. Utilizzo intuitivo "one-touch" e ampio display multifunzione. La stazione soddisfa i requisiti ESD. Regolazione della temperatura con gestione dinamica dell'alimentazione.

#### Uso:

Per tutti i lavori di saldatura in campo elettronico ed elettrotecnico.

### Descrizione tecnica

Peso senza cavo	3 kg
Lunghezza	175 mm
Altezza	105 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tensione nominale	230 V

Potenza assorbita	80 W
Larghezza	150 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Campo di regolazione temperatura punte massimo	50 - 450 °C
Frequenza di rete	50 Hz
Tipo di prodotto	Stazione di saldatura