

**Garant****TNMG 160408, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Classe articolo	21G

## Descrizione

TN. G 160408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucoli	SM

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura