


**Inserto KOMET® Unisix®, BK62, Codice modello W29: 10-010**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Classe articolo	24T

**Descrizione**
**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650

**Nota:**

**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: WOEX 030204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	10-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 030204
Tipo	BK62
Modello	GG(G)
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		