

**Garant****Adattatore, SK 50, ABS® Ø d: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238440 50
GTIN	4067263110958
Classe articolo	29W

**Descrizione****Fornitura:****Fornitura completa di anello di tenuta e set di trasformazione per il modulo AD.****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza sporgenza L <sub>1</sub>	22 mm
Sporgenza totale A	60 mm
ABS® Ø d	50 mm
Adattatore	SK 50
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco ABS

