

Garant**Adattatore, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238520 40
GTIN	4067263111030
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco equilibrato a Q 6,3 a 10000 giri/min.
- Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	80 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	100 mm

Tipo di prodotto

Attacco ABS