

Garant**Adattatore, HSK-A 100, ABS® Ø d: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238520 80
GTIN	4067263111061
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco equilibrato a Q 6,3 a 10000 giri/min.
- Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	90 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	61 mm
ABS® Ø d	80 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	100 mm

Tipo di prodotto

Attacco ABS