

**Mahr****Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati,  
Altezza tracciatura: 980mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445000 980
GTIN	4059192066789
Classe articolo	43B

**Descrizione****Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura, altezza cifre 12 mm. Base ergonomica e sicura con superficie di appoggio temprata e lappata per un movimento facile e scorrevole. Corsoio e calibro in acciaio temprato inossidabile. Grande manopola per effettuare gli spostamenti e misurare. **Regolazione micrometrica supplementare e vite di bloccaggio.**

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 445002.

**Accessori speciali:**

Supporto per comparatori a leva e comparatori n. art. 445004, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,06 mm
Lunghezza della superficie base	220 mm
Lettura	0,0005 pollici

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Sezione trasversale colonna	35×15 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Larghezza della superficie base	120 mm
Numero di batterie contenute	1
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature