



**Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 42-010**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236860 42-010
GTIN	4047109099272
Classe articolo	24T

**Descrizione**
**Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:**

**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: GG(G); ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 080404

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	42-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 080404
Tipo	BK6115
Modello	GG(G); ST900
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per foratura