

**TNMG 160404, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 590 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PQ
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura