

HEDI

Riflettore con LED, 230 V, Potenza assorbita: 35W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081268 35
GTIN	4003644005604
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce.

Robusta lampada da lavoro con parti laterali gommate e cinque angoli d'inclinazione a seconda della posizione (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Maniglia integrata, interruttore on/off sul lato posteriore.

Omologata per l'uso costante, nonché in cantieri e nei luoghi di montaggio secondo la BGI 608.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Angolo di irradiazione impostabile	90 grado
Angolo di irradiazione impostabile	35 grado
Angolo di irradiazione impostabile	25 grado
Angolo di irradiazione impostabile	15 grado
Angolo di irradiazione impostabile	0 grado

Potenza assorbita	35 W
Peso	2300 g
Corrente di illuminazione	3850 lm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 54
Tensione nominale	230 V
Lunghezza complessiva	273 mm
Larghezza complessiva	256 mm
Altezza complessiva	163 mm
Lunghezza cavo di collegamento.	3 m
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	230 V
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa