



### Paranco a leva modello BRAVO™, Portata: 0,75t



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Classe articolo	08Y

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Paranco a leva con **corpo in lamiera di acciaio,** peso estremamente ridotto, **dispositivo di sblocco catene di serie,** altezza d'ingombro ridotta, **gancio forgiato girevole** su cuscinetti.

##### Uso:

Paranco a leva versatile, anche in condizioni difficili.

##### Nota:

Il principio del **freno a pressione del carico** prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.

Il **dispositivo di sblocco catene** automatico consente di **avvolgere rapidamente** la catena senza carico. Sotto l'azione del carico, il **freno a pressione del carico** si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.

La **frizione** (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.

**Paranco a leva** **con dispositivo antisovraccarico (frizione) su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Numero di rinvii della catena	1
Lunghezza minima tra i ganci	315 mm
Forza con carico nominale	233 daN
Portata	750 kg
Portata t	0,75 t
Materiale corpo	Acciaio
Dispositivo di sblocco catene	sì
Ø Maglia di catena	6 mm
Peso	7 kg
Lunghezza maglia catena	18 mm
Altezza di sollevamento normale	1,5 m
Tipo di prodotto	Paranco a leva / paranco