

**Inserto KOMET® Unisix®, BK62, Codice modello W29: 24-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236780 24-010
GTIN	4047109058743
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236630 / 236635 / 236650 / 236660 / 236685 / 236686

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: WOEX 05T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,14 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	24-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Tipo	BK62
Modello	GG(G)
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		