

**Inserto KOMET® Unisix®, BK72, Codice modello W29: 10-010****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236830 10-010 |
| GTIN | 4047109058552 |
| Classe articolo | 24T |

Descrizione**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: ST1400

Codice ISO Inserto: WOEX 030204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,08 mm/gir,**Descrizione tecnica**

| | |
|--|----------------------|
| Descrizione | 10-010 |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,08 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto | WOEX 030204 |
| Tipo | BK72 |
| Modello | ST1400 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserto per foratura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 300 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 250 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 200 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 160 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 130 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatto | 200 m/min | K |
| a umido max. | idoneo | | |