

**simatherm**

### Riscaldatore a induzione, Dim.: 45



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	883962 45
GTIN	2050002076488
Classe articolo	86H

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Compatto riscaldatore a induzione simatherm® per cuscinetti volventi e altre parti metalliche a forma di anello per diametri del foro da 20 a 310 mm. Il regolatore automatico del tempo e della temperatura permette di riscaldare i cuscinetti, fino ai 110 °C prescritti dai produttori, o altri componenti metallici a forma di anello. Molto compatto, peso solo 17 kg compresi 3 giochi. Possibilità di gestione a distanza mediante dispositivi mobili tramite Bluetooth (solo con l'applicazione gratuita "World of Maintenance")

##### Fornitura:

Riscaldatore, 3 giochi, sonda di temperatura e guanti di protezione contro il calore

#### Descrizione tecnica

Larghezza	268 mm
Range regolazione temperatura	20 - 180 °C
Ø Esterno pezzo massimo	310 mm
Peso pezzo massimo	45 kg
Serraggio	230 V
Potenza	2,1 kW

## Scheda tecnica

Lunghezza	320 mm
Ø Interno pezzo minimo	20 mm
Altezza	293 mm
Tipo di prodotto	Riscaldatore a induzione