

**BDMT 11T324 ER-JT, PR1825, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227349 ST1400
GTIN	4960664027941
Classe articolo	25A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  esatti fino ad  $a_p = 5,5$  mm.

**Descrizione tecnica**

Modello	ST1400
Raggio di curvatura	2,4 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,07 – 0,11 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T324 ER-JT
Tipo	PR1825
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		