

**BDMT 11T320 ER-JT, PR1825, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227348 ST1400
GTIN	4960664027934
Classe articolo	25A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 5,5$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Raggio di curvatura	2 mm
Avanzamento f_z per dente	0,07 – 0,11 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T320 ER-JT
Tipo	PR1825
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		