

## Supporto base Vario plus Eco, sinistra, Tipo attacco codolo: HSK63



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Classe articolo	21U

### Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario plus Eco.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Tipo attacco codolo	HSK63
$h_1$	19 mm
Listello di fissaggio	279928 7
$f_1$	7 mm
$L_2$	35 mm
Vite di bloccaggio	279815 24
$h_2$	23 mm
Vite di montaggio	279815 9
$f_2$	15 mm

L <sub>1</sub>	79 mm
Passaggio interno per LR	sì
h <sub>3</sub>	54 mm
Serie	Vario Plus Eco
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Portalama

---

### Accessori

Vite di bloccaggio, Modello: 24	279815 24
Vite di bloccaggio, Modello: 9	279815 9
Listello di fissaggio, Modello: 7	279928 7