

Garant**Cartuccia Y Vario plus Eco, destra, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274540 3
GTIN	4067263112440
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Per la troncatura di alberi con diametro massimo di 90 mm.

Per:

Supporto Vario plus Eco n. art. 274530; 274500; 274503.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili).

Descrizione tecnica

Possibilità di troncatura assiale	no
Larghezza gola w	3 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	45 mm
Serie	Vario Plus Eco
Vite di serraggio	279815 9
Inserto adatto	273656 – 273749

Lunghezza complessiva L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Cartuccia

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
------------------------------	----------