



Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	314425 125
GTIN	4067263113010
Classe articolo	32R

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

Uso:

Morsetti per griffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Descrizione tecnica

Larghezza cava D	7,96 mm
Altezza H	38 mm
Per tipo mandrino	125 mm
Lunghezza L	62 mm
Lunghezza costola A	12,67 mm

Scheda tecnica

Distanza fori b	32 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana