

**Inserto KOMET® Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 42-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236840 42-010
GTIN	4047109178199
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: ST1400

Codice ISO Inserto: WOEX 080404

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,16 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	42-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,16 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 080404
Tipo	BK8425
Modello	ST1400
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		