

**Raccordo tubo girevole, Filettatura di raccordo esterna: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080192 1/4
GTIN	4000896204441
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Giunto snodato per dispositivi pneumatici, ruotabile a 360° per offrire la massima libertà di movimento senza trazione degli utensili collegati.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo esterna	G
Valore della portata	11,8 l/s
Raccordo pneumatico	1/4 pollici