

**Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 34-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: GG(G); ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 06T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,15 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	34-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,15 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304
Tipo	BK6115
Modello	GG(G); ST900
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		