



Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, Campo di misura: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418758 100
GTIN	4059192059095
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032. Inclusive 3 punte di contatto (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm e raggio 6 mm).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940. Inserto di misura a piattello n. art. 418660 Dim. 0,5, punta tastatrice speciale n. art. 434900 – 4915 con filettatura M 2,5.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Sezione trasversale del corsoio	16 × 3 mm
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,0005 pollici
Campo di misura	0 - 100 mm
Ø Stadia	4 mm

Scheda tecnica

Risoluzione	mm/pollici
Lunghezza base di appoggio	85 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	A1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Norma	ISO 13385
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Imballaggio	astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità per scanalature

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/418758-100>