



## Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, i-wi, Campo di misura: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418759 100
GTIN	4059192057312
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Enorme display LCD con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless integrata, i-wi.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032. Incluse 3 punte di contatto (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm e raggio 6 mm).

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912. Inserto di misura a piattello n. art. 418660 Dimensione 0,5, punta tastatrice speciale n. art. 434900 – 4915 con filettatura M 2,5.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,0005 pollici
Numero di batterie contenute	1
Ø Stadia	4 mm
Risoluzione	0,01 mm

## Scheda tecnica

Risoluzione	mm/pollici
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm
Sezione trasversale del corsoio	16 × 3 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Applicazione radio	Software del produttore
Taratura	A1
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Lunghezza base di appoggio	85 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Imballaggio	astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità per scanalature

### Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

### Accessori

Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
-------------------------------	----------

## Scheda tecnica

Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498914 STICK
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
Piattello Spessore piattello 1 mm	418660 1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Piattello Spessore piattello 0,5 mm	418660 0,5