



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SPM60R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa a marchio ATA **con pinze di serraggio da 3 mm** per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. **Prefiltro integrato**. Levigatrice diritta da 85 W, estremamente facile da utilizzare con velocità massima di 60000 giri/min.

- **Design sottile per lavorare in spazi ristretti.**
- **Protezione della pinza di serraggio rimovibile.**

Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	230 l/min
Numero massimo giri	60000 min ⁻¹
Peso	0,17 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Lunghezza	140 mm
Filettatura di raccordo	BSP
Rumorosità	68 dB(A)
Potenza fornita	85 W
Ø Pinze di serraggio	3 mm
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

