



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SPT100R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa a marchio ATA **con pinze di serraggio da 3 mm** per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. **Prefiltro integrato.** Levigatrice diritta da 63 W con un esclusivo design del motore, senza parti soggette a usura, durata di vita lunga e velocità massima di 100000 giri/min.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Descrizione tecnica

Peso	0,15 kg
Numero massimo giri	100000 min ⁻¹
Ø Pinze di serraggio	3 mm
Lunghezza	135 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Fabbisogno massimo d'aria	170 l/min
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Rumorosità	70 dB(A)
Filettatura di raccordo	BSP
Potenza fornita	63 W
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

