



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: S25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079442 S25
GTIN	5390145244687
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa ATA **con pinze di serraggio da 6 mm**. Levigatrice diritta ergonomica per applicazioni da leggere a medio-pesanti e utilizzo con una sola mano.

- **Leva push/pull per l'utilizzo continuativo.**
- **Eccellente rapporto peso/potenza.**

Descrizione tecnica

Potenza fornita	190 W
Lunghezza	164 mm
Filettatura di raccordo	BSP
Peso	0,46 kg
Fabbisogno massimo d'aria	450 l/min
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	3,14 m/s ²
Rumorosità	68 dB(A)
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Levigatrice diritta

