



## Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SDM26LR



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa ATA **con pinze di serraggio da 6 mm**. Levigatrice diritta per applicazioni da leggere a medio-pesanti con un'elevata praticità e utilizzo a una sola mano.

- **Regolazione del numero di giri.**
- **Eccellente rapporto peso/potenza.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza	154 mm
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Potenza fornita	300 W
Filettatura di raccordo	BSP
Fabbisogno massimo d'aria	570 l/min
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Numero massimo giri	25000 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	3,14 m/s <sup>2</sup>
Rumorosità	72 dB(A)
Peso	0,52 kg
Tipo di prodotto	Levigatrice diritta

