



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SMX16LR



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 079442 SMX16LR |
| GTIN | 5390145244830 |
| Classe articolo | 03R |

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa ATA **con pinze di serraggio da 6 mm**. Levigatrice diritta allungata ed ergonomica per utilizzo con due mani.

- **Regolazione del numero di giri.**
- **Avvio dolce.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fabbisogno massimo d'aria | 620 l/min |
| Rumorosità | 75 dB(A) |
| Numero massimo giri | 16000 min ⁻¹ |
| Potenza fornita | 820 W |
| Filettatura di raccordo | BSP |
| Peso | 1,3 kg |
| Vibrazione massima a norma EN | 3,19 m/s ² |
| Lunghezza | 345 mm |
| Ø Pinze di serraggio | 6 mm |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici |
| Tipo di prodotto | Levigatrice diritta |

