



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SM25LR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa ATA **con pinze di serraggio da 6 mm**. Potente levigatrice diritta per le applicazioni più pesanti, con un'elevata praticità di utilizzo.

- **Regolazione del numero di giri.**
- **Avvio dolce.**

Descrizione tecnica

Peso	0,75 kg
Lunghezza	213 mm
Filettatura di raccordo	BSP
Vibrazione massima a norma EN	3,21 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	620 l/min
Potenza fornita	820 W
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Rumorosità	72 dB(A)
Tipo di prodotto	Levigatrice diritta

