



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SMD25LR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa ATA **con pinze di serraggio da 6 mm**. Levigatrice diritta ergonomica con esclusivo sistema di ammortizzazione delle vibrazioni.

- **Avvio dolce.**

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	BSP
Lunghezza	208 mm
Vibrazione massima a norma EN	2,27 m/s ²
Ø Pinze di serraggio	6 mm
Fabbisogno massimo d'aria	620 l/min
Rumorosità	77 dB(A)
Potenza fornita	820 W
Peso	0,8 kg
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Levigatrice diritta

