

**Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa, Modello: RAM20LR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta con design ergonomico e testa sottile per un facile accesso in punti ristretti. Smerigliatrice angolare compatta con design ergonomico e testa sottile per un facile accesso in punti ristretti. Per mini-platorelloi Roloc® di Ø 50/75 mm.

Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	1207 l/min
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN	2,58 m/s ²
Ø Massimo disco	75 mm
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Peso	0,6 kg
Rumorosità	74 dB(A)
Potenza fornita	300 W
Filettatura di raccordo	BSP
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	8 mm

Tipo di prodotto

Smerigliatrice angolare